



Voorpaneelset, afgeschermd, onder scharnierend, 6 u, 84 pk, 2,5 mm, al, voor geanodiseerd, achter geleidend

CATALOGUSNUMMER

20848-604



Onder scharnierend voorpaneel met u-profiel voor textielpakking.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Het voorpaneel met u-profiel kan worden losgedraaid bij een openingshoek van 135° (niet van RatiopacPRO)

Maakt montage op horizontale rails mogelijk

Afgeschermd, u-voorpaneel met EMC-pakking van textiel

Geschikt voor subracks (EuropacPRO) en tassen (RatiopacPRO, PropacPRO, CompacPRO)

PRODUCTKENMERKEN

Rekhoogte: 6U

Type accessoire: Frontpaneel

Rekbreedte: 84HP

Hoeveelheid in verpakking: 1

Montage: Scharnierend, onderkant

Type pakking: Textiel

Afwerking voorzijde: Geanodiseerd

Afwerking achterzijde: Geleidend

Behandelde randen: Nee

Voldoet aan: IEC 60297-3-101; IEEE 1101,1/10

Diepte (D): 2.5mm

EMC-afscherming: Nee (achteraf te monteren)

Afwerking: Geanodiseerd; Geëloxeerd

Hoogte (H): 261.8mm

Materiaal: Aluminium

Producttype: Frontpaneel

Type: Frontpaneel zonder handgreep


Breedte (W): 426.4mm

Net Weight: 1kg

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Het voorpaneel kan in geopende stand worden verwijderd (> 135°).

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE