



EuropacPRO 19-inch subrackset voor backplane, licht, niet-afgeschermd, 6 u, 295 mm

CATALOGUSNUMMER

24564-433



Niet-EMC afgeschermd subrack voor backplane-montage, lichte versie.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Subrack met zijpaneel type L („light”) met geïntegreerde 19-inch steunbeugels

Horizontale rail type „licht”

Aluminium constructie

Achterste horizontale rails voor montage in het achtervlak met isolatiestrip

Geïnstalleerde last tot 7,5 kg

Geleverd als ruimtebesparende flat-pack

Interne en externe afmetingen overeenkomstig: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101,1

Wijzigingen zoals uitsparingen, verschillende afwerkingen of afmetingen beschikbaar

PRODUCTKENMERKEN

Rekhoogte: 6U

Diepte: 295mm

Hoeveelheid in verpakking: 1

Voor montage: Achterplaat

Diepte plaat: 160mm; 220mm; 280mm

Handgreep inbegrepen: Nee

Montage: Rek

Voldoet aan: IEC 60297-3-100; IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1

EMC-afscherming: Nee

Afwerking: Geanodiseerd; Geëloxeerd

Materiaal: Aluminium

Producttype: Subrack/chassis

Rekbreedte: 84HP

Statische belasting: 7.5kg

Net Weight: 1.83kg

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Subrack is niet voorbereid voor afscherming, retrofit voor beschermingsklasse IP 20 mogelijk

Individuele configuratie: Breed scala aan varianten in hoogte, breedte en diepte; geleiderails voor een breed scala aan toepassingen; interieuropties; accessoires en montagemateriaal.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE