


# CPCI-systeem voor insteekbare voeding, horizontaal, 3 u, 6 sleuven

## CATALOGUSNUMMER

**24579-080**



3 u CompactPCI-systeem met horizontale kaartbehuizing voor zes 6 u-kaarten, zes RTM-kaarten en één CompactPCI 3 u-insteekbare voeding. Optie voor het monteren van maximaal drie inplugbare voedingen.

## CERTIFICERINGEN



## KENMERKEN

In overeenstemming met IEC 60297-3-101, -102, -103; IEEE 1101.1, 1101.10/11; backplane in overeenstemming met PICMG 2,0 rev. 3,0

Systeem met horizontale kaartbehuizing. Formaat bord voorzijde: 6 u, 160 mm diep; I/O achterzijde: 6 u, 80 mm diep

Backplane (signaal- en voedingsbackplane in één apparaat) 6 sleuven, 6 u, 64 bits, systeem sleuf links, voedingsconnector (2 x P 47)

Warmteafvoer door hot-swappable ventilatoreenheid (luchtstroom van links naar rechts)

Voorbereid voor de montage van een 19-inch CompactPCI-voeding (3 u, 8 HP)

## PRODUCTKENMERKEN

Producttype: Systeem

Aantal sleuven: 6

Type: 19 inch rekmontage

Type achterzijde: 6 U CompactPCI

Gegevensoverdracht: 64-bits PCI-bus

Vermogen per sleuf: 40W

Ingangsspanning AC: 100 – 240V

Luchtstroomrichting: Links naar rechts

Rekhoogte: 3U

Type voeding: (1) Insteekbare voeding

Voeding inbegrepen: Nee

I/O achter: Ja

Voldoet aan: PICMG 2,0 R3.0

Diepte: 275mm

Hoogte: 132.5mm

Breedte: 449mm

Net Weight: 8.57kg

Hoeveelheid in verpakking: 1

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

---

Aangepaste systemen beschikbaar op aanvraag.

48 VDC-uitvoering op aanvraag.

## WAARSCHUWING

---

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

### North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**