

KENMERKEN

Z-rails zijn met bouten aan de steun bevestigd voor connectormontage (achterste horizontale rail type ST, inzetstuk met schroefdraad aangebracht)

Voor connectoren volgens en 60603?2 (DIN 41612)

Aluminium extrusie, geanodiseerd

PRODUCTKENMERKEN

Rekbreedte: 60HP

Hoeveelheid in verpakking: 1

Afwerking: Geanodiseerd

Lengte: 304.8mm

Materiaal: Aluminium

Productserie: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO air; CompacPRO; PropacPRO

Producttype: Z-rail

Werkt met: Subracks; Omkastingen

Gross Weight: 0.038kg

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Voor het bevestigen van de z-rail aan de horizontale rail zijn een inzetstuk met schroefdraad en een Torx-pankopschroef vereist; Bestel deze afzonderlijk.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijke letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE