


Achterpaneel, geperforeerd, niet afgeschermd, voor RatiopacPRO en PropacPRO, 4 u, 84 pk

CATALOGUSNUMMER

30849-030



Het geperforeerde achterpaneel, al, 2,5 mm, is niet afgeschermd. De achterzijde is geleidend.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Achterpaneel, al, 2,5 mm, voor: Geanodiseerd, achter: Geleidend; niet afgeschermd

Maakt montage op horizontale rails mogelijk

Voor montage op horizontale rails

PRODUCTKENMERKEN

Rekhoogte: 4U

Rekbreedte: 84HP

Hoeveelheid in verpakking: 1

Afwerking: Geanodiseerd; Geëloxeerd

Hoogte: 172.85mm

Materiaal: Aluminium

Productserie: RatiopacPRO; RatiopacPRO air

Producttype: Zijpaneel

Type: Achterpaneel

Breedte: 426.4mm

Werkt met: Omkastingen

Net Weight: 0.46kg

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE