


**Horizontale rail, achterzijde, type H-MZ, zwaar,  
met Z-rail, 20 pk**

CATALOGUSNUMMER

**34560-920**



### Combinations of horizontal rails and side panels

$\Delta^{\circ}$  = can be combined.      $\Delta^{\circ}$  = combination: not recommended

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                   |                                     |                                             |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|------------|
| light = L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | -                 | +                                   | +                                           | +          |
| heavy = H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | +                 | network for flexible<br>connections | network for heavy and<br>medium connections | -          |
| light + L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | network for light | network for flexible                | -                                           | -          |
| heavy + H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | -                 | -                                   | -                                           | -          |
| network only                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | -                 | -                                   | -                                           | -          |
| side panel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | -                 | -                                   | -                                           | -          |
| light = L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | light = L         | Chameleon = C                       | heavy = H                                   | expand = E |
| <div>     </div> |                                                                                     |                   |                                     |                                             |            |

De horizontale rail, type zwaar met MZ maakt het gebruik van DIN-connectoren mogelijk. De connectoren voldoen aan en 60603-2.

## CERTIFICERINGEN



## KENMERKEN

Voor directe montage van connectoren die voldoen aan en 60603 (DIN 41612)

Met Z-rail voor hoge mechanische belasting (H-MZ)

Aluminium extrusie, geanodiseerde afwerking, geleidend contactoppervlak

## PRODUCTKENMERKEN

Rekbreedte: 20HP

Hoeveelheid in verpakking: 1

Afwerking: Geanodiseerd

Lengte: 106.68mm

Materiaal: Aluminium

Productserie: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO air; CompacPRO; PropacPRO

Producttype: Horizontale rail

Type: Zwaar, MZ

Werkt met: Subracks; Omkastingen

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Levering vindt plaats in veelvouden van standaardverpakkingen. De prijs is per afzonderlijk item.

Houd er rekening mee dat leveringen kunnen worden uitgevoerd in de vermelde SPQ's (SPQ, bijv. 5 stuks, 10 stuks, 50 stuks, enz.). Afwijkende bestelhoeveelheden (bijv. 2 stuks) kunnen worden gewijzigd in de volgende mogelijke leveringshoeveelheid = Standard Pack Quantity.

## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**