


EuropacPRO montageplaat voor gebruik met afdekplaat, 42 pk, 220 mm kaartlengte

CATALOGUSNUMMER

34563-014



Material	HP	W	D
34563001	28	146,87	112,50
34563009	28	146,87	172,50
34563002	42	217,99	112,50
34563014	42	217,99	172,50
34563003	63	324,67	112,50
34563019	63	324,67	172,50
34563004	84	431,35	112,50
34563024	84	431,35	172,50
34563026	84	431,35	232,50
34563028	84	431,35	292,50
34563042	84	431,35	352,50
34563044	84	431,35	412,50

Montageplaat voor gebruik met afdekplaten voor installatie en bevestiging van zware componenten. Montageplaten over de volledige breedte (zo breed als de subrack of de systeembehuizing) zijn aan de zijpanelen bevestigd. De montageplaten met gedeeltelijke breedte zijn met behulp van een montagestrip aan het zijpaneel en de horizontale rail bevestigd.

Geleiderails Type 4,4? En type versterkt kunnen niet worden gebruikt in combinatie met een montageplaat. De boven-/onderkap die in de groef van de horizontale rails van de lamp (type L) wordt geplaatst, kan niet worden gebruikt in combinatie met een montageplaat.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Voor het aanbrengen en bevestigen van zware onderdelen

Montageplaat, volledige breedte: De montageplaat is even breed als de subrack/systeembehuizing en is bevestigd aan de zijpanelen

Een geleiderail kan worden aangebracht in de eerste en laatste sleufpositie

Naast de montageplaat kunnen ook EMC-afdekplaten op de steun worden aangebracht

Geleiderails type 4,4 en "versterkt" kunnen niet worden gebruikt

PRODUCTKENMERKEN

Rekbreedte: 42HP

Hoeveelheid in verpakking: 1

Diepte: 172.5mm

Materiaal: Aluminium

Productserie: EuropacPRO

Producttype: Montageplaat

Breedte: 217.99mm

Werkt met: Subracks

Net Weight: 0.19kg

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE