

DC-ventilator, 12 V, 119 x 119 x 32 mm, 138 m³h

CATALOGUSNUMMER

60713-600

Axiale ventilator, 119 mm, met DC-ingang. Vervangend onderdeel voor 1 u ventilatorladen.



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Axiale 119 mm DC-ventilator, met stekker voor aansluitkabel

PRODUCTKENMERKEN

Producttype: Ventilator

Werkt met: 19 inch ventilatorladen

Breedte: 119mm

Lengte: 119mm

Hoogte: 32mm

DC-spanning: 12V

Luchtstroom: 140m³/h

Geluidsniveau: 39dB(A)

Voeding: 8W

Max. statische druk: 46Pa

Omgevingstemperatuur: 70°C

Gross Weight: 0.219kg

Hoeveelheid in verpakking: 1

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Bestel aansluitkabel en beschermrooster afzonderlijk.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE