


Accessoiretype geleiderail, kunststof, 100 mm, groefbreedte 2 mm, rood

CATALOGUSNUMMER

64568-082



De kunststof geleiderail voor PCB's of plug-in-eenheden van het accessoiretype vormt een betrouwbare interface tussen de subrack-mechanica en de subrack-eenheden. De geleiderails kunnen bovendien aan de horizontale as worden vastgeschroefd

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Kunststof geleiderail, accessoiretype

Geleiderails kunnen worden vastgeklemd in horizontale rails (al-extrusie) of in platen van 1,5 mm dik

Opslagtemperatuur: Vanaf -40 °C ... 130 °C

De optionele ESD-klem kan in geleiderails worden gemonteerd en zorgt voor geleidend contact tussen de printplaat en de horizontale rail, zowel aan de soldeerzijde als aan de componentzijde

PRODUCTKENMERKEN

Producttype: Geleiderail

Productserie: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO air; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac

Type: Accessoire

Werkt met: Subracks; Omkastingen; Chassis

Diepte plaat: 100mm

Groefbreedte: 2

Materiaal: Polycarbonaat

Kleur: Rood

Hoeveelheid in verpakking: 1

Gross Weight: 0.003kg

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Houd er rekening mee dat leveringen kunnen worden uitgevoerd in de vermelde SPQ's (SPQ, bijv. 5 stuks, 10 stuks, 50 stuks, enz.). Afwijkende bestelhoeveelheden (bijv. 2 stuks) kunnen worden gewijzigd in de volgende mogelijke leveringshoeveelheid = Standard Pack Quantity.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE