

Enkele temperatuur- en vochtigheidssensor

CATALOGUSNUMMER

EA9103



Sensor voor enkele temperatuur- en vochtigheidssensor voor nVent SCHROFF-voedings-PDU's

KENMERKEN

Enkele temperatuur- en vochtigheidssensor

Met kabel van 2 meter en geïntegreerde magneet voor eenvoudige montage

Voor RackPower-PDU's uit de RP1xxx-, RP2xxx- en RP6xxx-serie

Hot-pluggable voor eenvoudige integratie

Temperatuurmeetbereik 0 tot 65 °C

Nauwkeurigheid temperatuurmeting +/- 2 %

Meetbereik vochtigheid 10-90% RV, niet-condenserend

Nauwkeurigheid vochtigheidsmeting +/- 5%

PRODUCTKENMERKEN

Producttype: Sensor

Werkt met: RackPower

Hoogte: 270mm

Hoeveelheid in verpakking: 1

Stekkertype: RJ45

Productserie: Enlogic

Verwijderbare ingangskabel: Nee

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en

waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE