

# Ventilatorregelmodule FCM2



Managementmodule voor ventilatorregeling en spanningsbewaking.

## CERTIFICERINGEN



## KENMERKEN

De ventilatorregelmodule (FCM2) is een standalone ventilatorcontroller voor 12 V-ventilatoren

Er kunnen maximaal 6 ventilatoren worden bewaakt en geregeld

Signaalbewaking van maximaal 6 temperatuursensoren

Bewaking van spanningen van 3,3 V, 5 V, 12 V en -12 V.

FCM2-voedingsspanning: 12 V

CAN-regeling status-LED's voor te hoge temperatuur, ventilatorstoring, 3,3 V, 5 V, 12 V en -12 V.

In geval van oververhitting of storing van een ventilator kunnen de andere ventilatoren op volle snelheid worden ingesteld

Statusinformatie kan worden opgevraagd via de I<sup>2</sup>C-interface

Geschikt voor een 4-draads ventilator met PWM- of stuurspanningsingang

## SPECIFICATIES

Table 1/1

Catalogusnummer	Werkt met	Diepte	Hoogte	Breedte	Hoeveelheid in verpakking
23207-160	CompactPCI-systemen	119mm	15mm	40mm	1

Catalogusnummer	Werkt met	Diepte	Hoogte	Breedte	Hoeveelheid in verpakking
23207-162	CompactPCI-systemen	119mm	15mm	40mm	1

## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**