



Type: Frontpaneel zonder handgreep

Table 1/2

Catalogusnummer	Hoeveelheid in verpakking	Montage	Afwerking voorzijde	Afwerking achterzijde	Aantal pinnen	Behandelde randen
30118-343	1	Opschroefbare voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend	(1) 25	Nee
30118-345	1	Opschroefbare voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend	(2) 15	Nee
30118-344	1	Opschroefbare voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend	(2) 9	Nee
30118-346	1	Opschroefbare voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend	(2) 25	Nee
30118-347	1	Opschroefbare voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend	(3) 9	Nee
30118-342	1	Opschroefbare voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend	(1) 15	Nee
30118-341	1	Opschroefbare voorzijde	Geanodiseerd	Geleidend	(3) 9	Nee

Table 2/2

Catalogusnummer	Voldoet aan	Diepte (D)	EMC-afscherming	Hoogte (H)	Breedte (W)
30118-343	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	2.5mm	Nee	128.4mm	19.98mm
30118-345	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	2.5mm	Nee	128.4mm	19.98mm
30118-344	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	2.5mm	Nee	128.4mm	19.98mm
30118-346	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	2.5mm	Nee	128.4mm	19.98mm
30118-347	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	2.5mm	Nee	128.4mm	19.98mm
30118-342	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	2.5mm	Nee	128.4mm	19.98mm
30118-341	IEC 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	2.5mm	Nee	128.4mm	19.98mm


## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Levering vindt plaats in veelvouden van standaardverpakkingen. De prijs is per afzonderlijk item.

Bestel het bevestigingsmateriaal (bussen, kraagschroeven) afzonderlijk.

Houd er rekening mee dat leveringen kunnen worden uitgevoerd in de vermelde SPQ's (SPQ, bijv. 5 stuks, 10 stuks, 50 stuks, enz.). Afwijkende bestelhoeveelheden (bijv. 2 stuks) kunnen worden gewijzigd in de volgende mogelijke leveringshoeveelheid = Standard Pack Quantity.

## DIAGRAMMEN



## WAARSCHUWING

---

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**