

Interscale voor Mini-ITX, geleidingsgekoeld



Kleine behuizing met geïntegreerde EMC-afscherming en geleidingskoeling voor Mini-ITX-kaarten, gebaseerd op het innovatieve en flexibele nVent SCHROFF Interscale-platform.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Modulaire behuizing bestaande uit 3 eenvoudig in elkaar te zetten onderdelen: Behuizing, bovenklep en voorpaneel

Uitsparing voor Mini ITX I/O-paneel, voedingsconnector (Phoenix Contact, 0710028) en aan/uit-schakelaar (Schurter, MCS 18 voorzijde)

Geïntegreerde EMC-bescherming

Andere afmetingen, uitsparingen of locaties, en zeefdruk beschikbaar

Voor een stijve constructie zijn slechts vier schroeven nodig

Tapeinden voor montage van de kaart geïnstalleerd

Kleur RAL 7016

SPECIFICATIES

Hoogte:	94mm
Diepte:	189mm
Materiaal:	Aluminium
Type:	Desktop
Productserie:	Interscale
Beschermingsklasse:	IP30
Kleurcode:	RAL 7016

Table 1/1

Catalogusnummer	Ontwerpkenmerk	Hoeveelheid in verpakking	Koeling	Kleur	Afwerking	Breedte
14830-005	10 mm vinnen	1	Conductiegekoeld	Antracietgrijs	Gepoedercoat	184mm
14830-006	Vinnen van 20 mm	1	Conductiegekoeld	Antracietgrijs	Gepoedercoat	184mm

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Alleen de vermelde Interscale-accessoires zijn compatibel.

Aangepaste of aangepaste casussen op aanvraag.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE