

# MTCA.4 voorpaneel



AdvancedTCA-voorpaneel (roestvrij staal) voor het smeren van textiel. Afgeschermdde vulmodules worden gebruikt om ongebruikte sleuven te sluiten.

## CERTIFICERINGEN



## KENMERKEN

In overeenstemming met de MicroTCA.1- en MicroTCA.4-specificaties

Afgeschermdde vulmodules worden gebruikt om ongebruikte sleuven te sluiten

Kan worden vastgeschroefd; wordt ondersteund op de geleiderail

## SPECIFICATIES

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| <b>Productserie:</b>    | AdvancedMC      |
| <b>Type accessoire:</b> | Frontpaneel     |
| <b>Type:</b>            | Frontpaneel     |
| <b>Producttype:</b>     | Frontpaneel     |
| <b>Materiaal:</b>       | Roestvrij staal |
| <b>EMC-afscherming:</b> | Ja              |

Table 1/2

| Catalogusnummer | Hoogte | Rekbreedte | Hoeveelheid in verpakking | Montage                 | Type pakking | Afwerking voorzijde |
|-----------------|--------|------------|---------------------------|-------------------------|--------------|---------------------|
| 20849-214       | 170mm  | 2HP        | 1                         | Opschroefbare voorzijde | Textiel      | Onbewerkt           |

| Catalogusnummer | Hoogte  | Rekbreedte | Hoeveelheid in verpakking | Montage                 | Type pakking | Afwerking voorzijde |
|-----------------|---------|------------|---------------------------|-------------------------|--------------|---------------------|
| 20849-213       | 95mm    | 2HP        | 1                         | Opschroefbare voorzijde | Textiel      | Onbewerkt           |
| 21850-102       | 84.68mm |            | 1                         | Opschroefbare voorzijde | Textiel      | Onbewerkt           |
| 21850-103       | 84.68mm |            | 1                         | Opschroefbare voorzijde | Textiel      | Onbewerkt           |

Table 2/2

| Catalogusnummer | Afwerking achterzijde | Diepte | Breedte |
|-----------------|-----------------------|--------|---------|
| 20849-214       | Onbewerkt             | 0.6mm  | 8.8mm   |
| 20849-213       | Onbewerkt             | 0.6mm  | 8.8mm   |
| 21850-102       | Onbewerkt             | 1mm    | 18.96mm |
| 21850-103       | Onbewerkt             | 1mm    | 28.98mm |

## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**