

Panhead-schroef, Torx, zelfborgend



Torx-schroeven met bolkop met verschillende metrische schroefdraad en lengtes. Met optionele functies zoals aardingsfunctie of zelfborgende schroefdraad.

Panhead-schroef, Torx, St, verzinkt, M2.5 x 6 (gedeeltelijk gecoate schroefdraad om te voorkomen dat de schroef vanzelf losraakt door trillingen)

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Draai de kopschroef met Torx, zelfborgend

SPECIFICATIES

Type: Panheadschroef
Producttype: Schroef
Materiaal: Staal

Table 1/1

Catalogusnummer	Lengte	Afwerking	Hoeveelheid in verpakking	Schroefdraadmaat	Werkt met
24560-159	6mm	Verzinkt	100	M2.5	Achterplaten, Testadapters
21500-039	9.3mm	Verzinkt	100	M2.5	Frontpanelen, Horizontale rails, type H, Horizontale rails, type R

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Koppel max. 0,2 Nm.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE