


# PropacPRO achterpaneel, volledige breedte, niet afgeschermd



Het achterpaneel, volledige breedte voor de PropacPRO-tas, kan op het frame van de tas worden bevestigd. Met of zonder geventileerde sleuven.

## CERTIFICERINGEN



## KENMERKEN

Aluminium paneel, 2,0 mm (84 pk 2,5 mm)

Montage met steunbeugel op behuizing (rechts en links)

## SPECIFICATIES

- Materiaal:** Aluminium
- Afwerking:** Geanodiseerd
- Werkt met:** Omkastingen
- Productserie:** PropacPRO
- Type:** Achterpaneel
- Producttype:** Zijpaneel

Table 1/2

Catalogusnummer	Rekhoogte	Rekbreedte	Ontwerpkenmerk	Hoeveelheid in verpakking
24576-153	4U	63HP	Geperforeerd	1
24576-145	2U	63HP	Geperforeerd	1
24576-050	3U	84HP	Niet geperforeerd	1

Catalogusnummer	Rekhoogte	Rekbreedte	Ontwerpkenmerk	Hoeveelheid in verpakking
24576-149	3U	63HP	Geperforeerd	1
24576-150	3U	84HP	Geperforeerd	1
24576-049	3U	63HP	Niet geperforeerd	1
24576-052	4U	42HP	Niet geperforeerd	1
24576-148	3U	42HP	Geperforeerd	1
24576-045	2U	63HP	Niet geperforeerd	1
24576-152	4U	42HP	Geperforeerd	1
24576-053	4U	63HP	Niet geperforeerd	1
24576-047	3U	28HP	Niet geperforeerd	1
24576-054	4U	84HP	Niet geperforeerd	1
24576-048	3U	42HP	Niet geperforeerd	1
24576-154	4U	84HP	Geperforeerd	1
24576-146	2U	84HP	Geperforeerd	1
24576-044	2U	42HP	Niet geperforeerd	1
24576-046	2U	84HP	Niet geperforeerd	1
24576-158	6U	84HP	Geperforeerd	1
24576-147	3U	28HP	Geperforeerd	1

Table 2/2

Catalogusnummer	Rekhoogte	Rekbreedte	Ontwerpkenmerk	Hoeveelheid in verpakking
24576-058	6U	84HP	Niet geperforeerd	1
24576-144	2U	42HP	Geperforeerd	1

## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

### North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**