

Veercontacten voor krimpen

Veercontact voor krimpen kan worden gebruikt in combinatie met DIN-connectoren van D, constante contactweerstand.



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Veercontact voor het krimpen kan worden gebruikt in combinatie met DIN-connectoren van D

Gasdichte en corrosievrije aansluiting

Constante contactweerstand met gelijkmatige krimpkwaliteit

SPECIFICATIES

Werkt met: Connectoren

Producttype: Veercontact

Table 1/1

Catalogusnummer	Hoeveelheid in verpakking	Aansluittype
21100-293	50	Krimpen, 0,14 - 0,5 mm ²
21100-294	50	Krimpen, 0,75 - 1,5 mm ²

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en

waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE