

Varistar CP mobiele basis/Plinth



Mobiele basis/steun om een kast mobiel te maken.

KENMERKEN

Afdekkingen, St, 1,5 mm

Draagvermogen op zwenkwielen 400 kg, op verstelbare voeten 1600 kg

Steun, St, 3 mm

Kleur RAL 7021

Plinthoogte H = 103 mm, met voetjes verstelbaar van 126 tot 134 mm

SPECIFICATIES

Producttype: Behuizing/reksokkel

Materiaal: Staal

Table 1/2

Catalogusnummer	Breedte	Diepte	Hoeveelheid in verpakking	Kleur	Kleurcode	Afwerking
21630-664	800mm	1000mm	1	Zwartgrijs	RAL 7021	Gepoedercoat
21630-655	600mm	600mm	1	Zwartgrijs	RAL 7021	Gepoedercoat
21630-663	800mm	900mm	1	Zwartgrijs	RAL 7021	Gepoedercoat
21630-662	800mm	800mm	1	Zwartgrijs	RAL 7021	Gepoedercoat
21630-661	800mm	600mm	1			Gepoedercoat
21630-658	600mm	1000mm	1	Zwartgrijs	RAL 7021	Gepoedercoat
21630-657	600mm	900mm	1	Zwartgrijs	RAL 7021	Gepoedercoat
21630-656	600mm	800mm	1	Zwartgrijs	RAL 7021	Gepoedercoat

Table 2/2

Catalogusnummer	Type	Werkt met
21630-664	Basissokkel, mobiel	Varistar CP
21630-655	Basissokkel, mobiel	Varistar CP
21630-663	Basissokkel, mobiel	Varistar CP
21630-662	Basissokkel, mobiel	Varistar CP
21630-661	Basissokkel, mobiel	Varistar CP
21630-658	Basissokkel, mobiel	Varistar CP
21630-657	Basissokkel, mobiel	Varistar CP
21630-656	Basissokkel, mobiel	Varistar CP

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE