

# Varistar CP-zijpaneel, verdeeld, schroefvast



Schroef de twee zijpanelen vast om de hoogte van de Varistar CP-kast te sluiten.

## KENMERKEN

Staal, 1 mm

2 gesplitste zijpaneel zonder aardingsset

## SPECIFICATIES

**Producttype:** Behuizing/rekpaneel

**Beschermingsklasse:** IP20

Table 1/2

Catalogusnummer	Rekhoogte	Hoogte	Diepte	Hoeveelheid in verpakking	Kleur	Kleurcode
21630-060	52U	2450mm	1200mm	2	Zwartgrijs	RAL 7021
21630-052	42U	2000mm	1000mm	2	Zwartgrijs	RAL 7021
21630-055	47U	2200mm	1000mm	2	Zwartgrijs	RAL 7021
21630-054	42U	2000mm	1200mm	2	Zwartgrijs	RAL 7021
21630-056	47U	2200mm	1100mm	2	Zwartgrijs	RAL 7021
21630-057	47U	2200mm	1200mm	2	Zwartgrijs	RAL 7021
21630-058	52U	2450mm	1000mm	2	Zwartgrijs	RAL 7021
21630-059	52U	2450mm	1100mm	2	Zwartgrijs	RAL 7021
21630-053	42U	2000mm	1100mm	2	Zwartgrijs	RAL 7021

Table 2/2

Catalogusnummer	Afwerking	Materiaal	Type
21630-060	Gepoedercoat	Staal	Zijpaneel, vast met schroef

Catalogusnummer	Afwerking	Materiaal	Type
21630-052	Gepoedercoat	Staal	Zijpaneel, vast met schroef
21630-055	Gepoedercoat	Staal	Zijpaneel, vast met schroef
21630-054	Gepoedercoat	Staal	Zijpaneel, vast met schroef
21630-056	Gepoedercoat	Staal	Zijpaneel, vast met schroef
21630-057	Gepoedercoat	Staal	Zijpaneel, vast met schroef
21630-058	Gepoedercoat	Staal	Zijpaneel, vast met schroef
21630-059	Gepoedercoat	Staal	Zijpaneel, vast met schroef
21630-053	Gepoedercoat	Staal	Zijpaneel, vast met schroef

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

U dient de aardingsset afzonderlijk aan te schaffen.

## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**