

Zware buis klem DIN 3567, Staal, Onbehand., 102mm dia., 3 1/2" buis klem, 90 DN

CATALOGUSNUMMER

DIN102PL



KENMERKEN

Voor hoog statische behoeften in industriële constructie

Geschikt voor vaste toepassingen

Kan op T-profiel worden gelast om een schuifelement te vormen

PRODUCTKENMERKEN

Artikelnummer: 400166

Materiaal: Staal

Afwerking: Onbewerkt

Buitendiameter (OD): 102 mm

Buisafmeting: 3 1/2"

NB/DN: 90


Gatgrootte (HS): 18 mm

Breedte (W): 50 mm

Dikte (T): 8 mm

A: 166 mm

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

