

# Geïsoleerde buisklem voor zwaar gebruik 33-40 mm, 1" buis, M8/M10, Geomet

## CATALOGUSNUMMER

**HDI025G**



## KENMERKEN

Hoeknaadverbindingmoer heeft vlakke zijden voor moersleutels

Gemakkelijk te openen flens voor buisdiameters kleiner dan 4 inch

Categorie II geluidsreductie volgens DIN EN ISO 3822-1

Voldoet aan geluidsisolatie volgens DIN 4109

Voldoet aan de brandveiligheidseisen volgens DIN EN 13501-1 Klasse E

## PRODUCTKENMERKEN

Artikelnummer: 579084

Materiaal: Staal;EPDM-SBR-rubber

Afwerking: GEOMET® 321

Temperatuur: -50 to 110 °C

Kleur: Zwart

Buitendiameter (OD): 33 - 40 mm

Buisafmeting: 1"

Staaftmaat (RS): M8;M10

Breedte (W): 25 mm

Dikte (T): 2 mm

Schroefdiameter (Sc): 8 mm

Schroefdiameter, metrisch (Sc): M8


Schroeflengte (L): 25mm

Statische belasting: 2000N

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Inlage is van EPDM-rubber.

## DIAGRAMMEN



## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

### Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

### Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

### Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

