

HD NI Zware buis klem, Sprinklermontage, El.Verz., 227–236 mm dia., M16, M20 aansl.

CATALOGUSNUMMER

HDN236



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Hoeknaadverbindingsmoer heeft vlakke zijden voor moersleutels

PRODUCTKENMERKEN

Artikelnummer: 577029

Moer inbegrepen: Ja

Materiaal: Staal

Afwerking: Elektrolytisch verzinkt

Buitendiameter (OD): 227 - 236 mm

Staafmaat (RS): M16;M20

Breedte (W): 40 mm

Dikte (T): 4 mm


Schroefdiaameter (Sc): 12 mm

Schroefdiameter, metrisch (Sc): M12

Schroeflengte (L): 40mm

Statische belasting: 10000N

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

