

# nVent CADDY Macrofix M8/M10 met inlage, Roestvrij staal, 98–108 mm dia., 3 1/2" Buis, 90 DN

## CATALOGUSNUMMER

**MFD108S6**



## CERTIFICERINGEN



## KENMERKEN

De opstaande randen van de beugel voorkomen het loskomen van de inlage tijdens de installatie

Een kunststof ring houdt de sluitschroeven op hun plaats tijdens de montage

De kop van de sluitschroeven is voorzien van sleuf, kruis en zeskant

Langere vleugels positioneren de schroef verder van de hanger, waardoor er meer vrije ruimte ontstaat voor het gereedschap wanneer de schroef wordt aangedraaid

De combinatiemoer met zowel M8 als M10 binnendraad aansluitingen verhoogd de inzetbaarheid

De lengte van de sluitschroeven werd aangepast aan het verbrede klembereik en draagt zo tevens bij tot een optimaal voorraadbeheer

Categorie II geluidsreductie volgens DIN EN ISO 3822-1

Voldoet aan geluidsisolatie volgens DIN 4109

Voldoet aan de brandveiligheidseisen volgens DIN EN 13501-1 Klasse E

## PRODUCTKENMERKEN

Artikelnummer: 586313

Materiaal: EPDM-SBR-rubber;Roestvrij staal 316 L (EN 1.4404)

Afwerking: Elektrolytisch gepolijst

Kleur: Zwart

Temperatuur: -50 to 110 °C

Buitendiameter (OD): 98 - 108 mm

Buisafmeting: 3 1/2"

NB/DN: 90

Staaftmaat (RS): M8;M10

Breedte (W): 23 mm

Dikte (T): 1.75 mm

Schroefdiameter (Sc): 6


Schroeflengte (L): 37mm

Statische belasting: 1700N

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Inlage is van EPDM-rubber.

## DIAGRAMMEN



## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

**Noord-Amerika**

+1.800.753.9221  
optie 1 – Klantenservice  
optie 2 – Technische  
ondersteuning

**Europa**

Nederland:  
+31 800-0200135  
Frankrijk:  
+33 800 901 793

**Europa**

Duitsland:  
800 1890272  
andere landen:  
+31 13 5835404

**APAC**

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**

