


Grote onderlegging



SPECIFICATIES


Afwerking: Elektrolytisch verzinkt

Materiaal: Staal

Table 1/1

Catalogusnummer	Artikelnummer	Gatgrootte (HS)	Diameter (Ø)	Dikte (T)
0121028	584597	10.5 mm	28 mm	2 mm
0120628	585200	6.4 mm	28 mm	2 mm
0120828	584596	8.4 mm	28 mm	2 mm
0121740	584612	17 mm	40 mm	3 mm
0120840	584600	8.4 mm	40 mm	3 mm
0121040	584610	10.5 mm	40 mm	3 mm
0121340	584611	13 mm	40 mm	3 mm

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

