

MTSH veer wisselen met haak



KENMERKEN

Voor bevestiging in holle wanden, holle welfsels en systeemplafondplaten

Sluitring, moer en kantelplug inbegrepen

SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Afwerking	Staaftmaat (RS)	Lengte (L)	Diameter boorijzer
MTSH4	584430	Staal	Elektrolytisch verzinkt	4	70mm	14mm


Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Uiteindelijke statische belasting (F)
MTSH4	584430	300N

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

De ultieme statische belastingwaarde houdt geen rekening met de belastingkarakteristieken van het ondersteunend materiaal. De juiste veiligheidsfactor dient te worden toegevoegd aan deze belastingclassificatie.

Het tuimelanker vereist een vrije diepte van 35 mm om zich te kunnen ontplooien bij installatie.



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

