

19-inch kabeldoorvoer

Data Solutions

19-inch eenheid voor eenvoudig en effectief kabelbeheer (kabelkanalen).



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

19-inch voorpaneel voor kabelgoten

SPECIFICATIES

Type accessoire: Frontpaneel

Producttype: Frontpaneel

Materiaal: Staal

Table 1/3

Catalogusnummer	Rekhoogte	Montage	Hoeveelheid in verpakking	Afwerking voorzijde	Afwerking achterzijde	Kleurcode
20118-734	1U	Opschroefbare voorzijde	1	Gelakt	Gelakt	RAL 7035
20118-767	1U	Opschroefbare voorzijde	1	Gelakt	Gelakt	RAL 7021

Catalogusnummer	Rekhoogte	Montage	Hoeveelheid in verpakking	Afwerking voorzijde	Afwerking achterzijde	Kleurcode
20118-736	2U	Opschroefbare voorzijde	1	Gelakt	Gelakt	RAL 7035
20118-768	2U	Opschroefbare voorzijde	1	Geanodiseerd	Geleidend	RAL 7021

Table 2/3

Catalogusnummer	Diepte	EMC-afscherming	Afwerking	Hoogte	Rekbreedte	Type
20118-734	1.5mm	Nee	Gepoedercoat	43.6mm	95HP	19 inch frontpaneel
20118-767	1.5mm	Nee	Gepoedercoat	43.6mm	95HP	19 inch frontpaneel
20118-736	1.5mm	Nee	Gepoedercoat	88.1mm	95HP	19 inch frontpaneel
20118-768	1.5mm	Nee	Gepoedercoat	88.1mm	95HP	19 inch frontpaneel

Table 3/3

Catalogusnummer	Breedte
20118-734	483mm
20118-767	483mm
20118-736	483mm
20118-768	483mm

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Bestel de 19-inch montageset afzonderlijk.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE