

Krimpcompressiegereedschap, voetpomp

Data Solutions



KENMERKEN

Breed bereik dwarsdoorsnedes

Twee meter lange hogedrukslang

Compact en gemakkelijk te gebruiken

Inclusief gemakkelijk te dragen koffer

SPECIFICATIES

Table 1/1

Catalogusnummer	Artikelnummer	Toegepaste kracht	Systeem	Matrijzen	Krimpvorm	Geleidergrootte
M4FP	716925	250kN	Hydraulische voetpomp	PKM4-serie	Zeskant	#6 gevlochten - 1000 kcmil gevlochten, 16 mm ² gevlochten - 625 mm ² gevlochten

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk

letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Alle nVent-merken en -logo's zijn eigendom van of in licentie gegeven door nVent Services GmbH of haar gelieerde ondernemingen. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. nVent behoudt zich het recht voor om specificaties zonder kennisgeving te wijzigen.

Dit document is door het systeem gegenereerd.