

# Droge contactkabel

## Data Solutions



Droge contactkabel om I/O-sensoren aan te sluiten, bijv. rook voor nVent SCHROFF-rekvoedings-PDU's

### KENMERKEN

Droge contactkabel om I/O-sensoren aan te sluiten, bijv. rook

Kabel van 1 m naar sensorkast met geïntegreerde magneet voor eenvoudige montage en aansluitkabel van 1,8 m.

Voor RackPower-PDU's uit de RP1xxx-, RP2xxx- en RP6xxx-serie

Hot-pluggable voor eenvoudige integratie

Bedrijfstemperatuur bereik 0 tot 65 °C.

### SPECIFICATIES

Table 1/1

| Catalogusnummer | Werkt met | Hoogte | Hoeveelheid in verpakking | Stekkertype | Verwijderbare ingangskabel |
|-----------------|-----------|--------|---------------------------|-------------|----------------------------|
| EA9110          | RackPower | 260mm  | 1                         | RJ45        | Nee                        |

### WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**