

nVent ERICO System 3000 Interceptor

Data Solutions

CATALOGUSNUMMER

INTMKIVSS



KENMERKEN

Dynamische reactie op de benadering van een bliksemafleider

Ontworpen voor lagere installaties

Geen radioactieve technologie

Geen externe voeding nodig

PRODUCTKENMERKEN

Artikelnummer: 702089

Materiaal: Roestvrij staal 316 (EN 1.4401)

Temperatuur: -40 to 100°C

Installatiehoogte (H): 20m max

Diameter 1 (Ø1): 101.6mm


Diameter 2 (Ø2): 26.15mm

Hoogte (H): 348mm

Schroefdraadmaat (TS): 1/2 inch BSPP

Gewicht eenheid: 2.06kg

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE