

Neutraal geleider voor TD-verdeelblokken, 125 A IEC

Data Solutions

CATALOGUSNUMMER

NB-125A



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Halogeenvrij

RoHS-conform

Attaches to four pole distribution blocks for increased wire capacity

Direct electrical connection

Strong mechanical assembly

Transparent protection cover

Conforms to EN 45545 obtaining an HL3 classification for chapter R23 and HL2 classification for chapter R22

PRODUCTKENMERKEN

Artikelnummer: 563841

Max. nominale stroom, IEC: 125A

Weerstand kortdurende stroomsterkte (Icw) 1s: 4.5kA

Piekkortsluitstroom (Ipk): 30kA

Aantal aansluitingen, lijnzijde: 3

Draadmaat compacte gevlochten draad, lijnzijde: 10 - 25 mm²

Draaddoorsnede gestrande draad, lijnzijde – adereindhuls: 6 – 16mm²

Aantal aansluitingen, belastingszijde: 9

Draadmaat compacte gevlochten draad, belastingszijde: 2,5 - 6 mm²

Draaddoorsnede gestrande draad, belastingszijde – adereindhuls: 1,5 – 6 mm²

Diepte (D): 37.4mm

Hoogte (H): 34.3mm

Breedte (W): 142mm


Gewicht eenheid: 0.17kg

Voor gebruik met: TD-100-125AL (563830); TD-100-125ALL (563840)

Ontvlambaarheidsklasse: UL® 94V-0

Voldoet aan: IEC® 60947-7-1

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE