

Platte gevlochten vermogen shunt, 200 mm², 250 mm

Data Solutions

CATALOGUSNUMMER

PBC200X250



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Ideal for transformer-busduct link

Solid palms can be drilled to fit customer specific designs

Extra flexible power connection and good resistance to vibration

PRODUCTKENMERKEN

Artikelnummer: 564200

Materiaal: Koper

Afwerking: Vertind

Draaddiameter: 0.15mm

Dwarsprofiel: 200mm²

ΔT 30 K: 550A

ΔT 50 K: 729A

Lengte (L): 250mm

A: 55mm

B: 50mm

C: 9mm

Stroomcoëfficiënt 2 bar: 1.72

Gewicht eenheid: 0.76kg

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Bei Parallelschaltung müssen die beiden Nebenschlüsse einen Mindestabstand gleich mit der Dicke des Nebenschlusses aufweisen, um eine Luftkühlung zu ermöglichen.

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE