

Platte gevlochten vermogen shunt, 400 mm², 400 mm

Data Solutions

CATALOGUSNUMMER

PBC400X400



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Ideal for transformer-busduct link

Solid palms can be drilled to fit customer specific designs

Extra flexible power connection and good resistance to vibration

PRODUCTKENMERKEN

Artikelnummer: 564500

Materiaal: Koper

Afwerking: Vertind

Draaddiameter: 0.15mm

Dwarsprofiel: 400mm²

ΔT 30 K: 853A

ΔT 50 K: 1131A

Lengte (L): 400mm

A: 85mm

B: 80mm

C: 11mm


Stroomcoëfficiënt 2 bar: 1.6

Gewicht eenheid: 2.2kg

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Bei Parallelschaltung müssen die beiden Nebenschlüsse einen Mindestabstand gleich mit der Dicke des Nebenschlusses aufweisen, um eine Luftkühlung zu ermöglichen.

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE