

Kabel naar web van rail - compleet lassysteem, Voeding, UIC60, 50 mm² concentrisch, Rechterhand

Data Solutions

CATALOGUSNUMMER

PBWY301RH



KENMERKEN

Complete weblasmontage ontworpen voor de installatie van trackcircuits en brugverbindingen met de neutrale as
Is inclusief malreiniger en vuursteen

PRODUCTKENMERKEN

Materiaal: Grafiet; Staal; Thermoplastisch

Railtype: UIC60

Hechtverbindingstijl: W

Geleidergrootte: 50 mm² concentrisch

Buitendiameter geleider, nominaal: 8.89mm

Lasstijl: T20

Oriëntatie: Rechts

Alleen matrijs: Nee

Vervangingsmatrijs: PBWX5LH

Lasmateriaal: PB65, afzonderlijk verkrijgbaar

Hendeltang: C105C, afzonderlijk verkrijgbaar

Geleiderhuls: S05F, afzonderlijk verkrijgbaar

Hamermatrijs: WD80, afzonderlijk verkrijgbaar

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE