

Krimpgereedschap, matrijs, Type M2, Standaard, 120 mm² in strengen, 250 kcmil in strengen

Data Solutions

CATALOGUSNUMMER

RKM2120



KENMERKEN

Geschikt voor kabelaanluitpunten en -connectors

PRODUCTKENMERKEN

Artikelnummer: 716938

Type kabelschoen/connector: Standaard

Geleidergrootte: 120 mm² gevlochten; 250 kcmil gevlochten

Krimpbreedte: 5mm

Hulpmiddel: M2H; M2M

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Alle nVent-merken en -logo's zijn eigendom van of in licentie gegeven door nVent Services GmbH of haar gelieerde ondernemingen. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. nVent behoudt zich het recht voor om specificaties zonder kennisgeving te wijzigen.

Dit document is door het systeem gegenereerd.