

Modulaire 38 u 1930H 1300W 600D voor buiten

Data Solutions

CATALOGUSNUMMER

10149-767



Telecom- en spoorwegtoepassingen vereisen geavanceerde elektronica in buitenopstelling. nVent SCHROFF buitenkasten beschermen dergelijke elektronische componenten tegen extreem weer en vandalisme, waardoor de operationele continuïteit wordt gewaarborgd. Modulaire constructie maakt meerdere configuraties in grootte en functie mogelijk, samen met meerdere koelopties.

KENMERKEN

Aluminium profielframe met verwijderbare dubbelwandige bekleding

IP 55 of NEMA 12~

Dubbelwandig

Uitgebreid assortiment 19-inch kastaccessoires

Toegang tot kast vanaf de voorzijde, alle zijden mogelijk op aanvraag

100 mm hoge steun, 200 en 300 mm mogelijk

Bovendeksel met louvres, kan worden voorzien van ventilatoren of A/C-eenheid

RAL 7035 poedercoating, andere kleuren beschikbaar op aanvraag

PRODUCTKENMERKEN

Producttype: Buitenkast

Productserie: Modulair

Rekhoogte: 38U

Hoogte: 1930mm

Breedte: 1300mm

Diepte: 600mm

Wandtype: Dubbelwandig

Deurtype: Onbewerkt; Dubbele deur

Koeling: Passief

EMC-afscherming: Optioneel

Hoeveelheid in verpakking: 1

Batterijcompartiment: Optioneel

Inbraakwerendheid: Optioneel

Afwerking: Gepoedercoat

Framemateriaal: Aluminium

Materiaal: Aluminium; Staal

Sokkelhoogte: 100mm

Montage-instelling: Optioneel

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Hoogteafmetingen zijn zonder basis/steun.

QW = specifieke warmtedissipatiecapaciteit volgens ETSI en 300 019-1-4.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE