


Varistar CP afdekplaat voor luchtscheiding, breedte 800 mm, met borstelstrip en vingers, RAL 7021, 47 u, 2200H

Data Solutions

CATALOGUSNUMMER

21630-151



Vulpaneel voor kasten van 800 mm breed om luchtrecirculatie in gekoelde rekken van voor naar achter te voorkomen. Gewone panelen en panelen met uitsparingen voor bekabeling van voor naar achter met borstelstrepen en kabelvingers.

KENMERKEN

Luchtscheiding, afdekkingen voor kasten van 800 mm breed

Netwerk- en serverkasten kunnen naast elkaar worden geplaatst

PAKKINGEN, UL 94 HF-1, -20 °C ... 100 °C

Afdekking met uitsparingen en kabelvingers voor efficiënt kabelbeheer

Er zijn borstelstrips beschikbaar om de uitsparingen te sluiten

Afdekkingen voorkomen ongewenste kortsluiting in de lucht, d.w.z. ongewenste vermenging van warme uitlaatlucht met koude inkomende lucht

Alleen compatibel met dwarsdragers voor zware belasting, niet compatibel met reductiesteunen

PRODUCTKENMERKEN

Rekhoogte: 47U

Hoogte: 2200mm

Hoeveelheid in verpakking: 1

Kleur: Zwartgrijs

Kleurcode: RAL 7021

Afwerking: Gepoedercoat

Materiaal: Staal

Productserie: Varistar CP

Producttype: Behuizing/rekpaneel

Beschermingsklasse: IP20

Type: Kabelgoot

Breedte: 800mm

Net Weight: 8.707kg

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE