


19-inch voorpaneel, 9 u, 4 mm, al, geanodiseerd

Data Solutions

CATALOGUSNUMMER

40304-082



Voorpanelen van aluminium.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Aluminium, 4 of 3 mm dik, met geanodiseerde of gelakte afwerking

PRODUCTKENMERKEN

Rekhoogte: 9U

Diepte (D): 4mm

Type accessoire: Frontpaneel

Montage: Opschroefbare voorzijde

Afwerking: Geanodiseerd

Afwerking voorzijde: Geanodiseerd

Hoeveelheid in verpakking: 1

Afwerking achterzijde: Geanodiseerd

Behandelde randen: Ja

EMC-afscherming: Nee

Hoogte (H): 399.2mm

Materiaal: Aluminium

Producttype: Frontpaneel

Rekbreedte: 95HP

Type: 19 inch frontpaneel


Breedte (W): 483mm

Net Weight: 2.05kg

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Bestel de 19-inch montageset afzonderlijk.

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE