

Ingangsconnector/kabelset voor LED-lamp 3M

Data Solutions

CATALOGUSNUMMER

57272



De kastverlichting biedt een compacte en flexibele oplossing en biedt snelle, eenvoudige montage en installatie. Voor flexibele montage kan de LED-lamp met schroeven aan de behuizing worden bevestigd of snel met optionele magnetische kits aan een plat stalen oppervlak worden bevestigd. Er is ook een bewegingssensor beschikbaar.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Lampen kunnen eenvoudig verticaal of horizontaal worden gemonteerd.

Eenvoudige bekabeling op basis van een plug-and-play systeem.

Simple through-wiring based on a plug-and-play system

PRODUCTKENMERKEN

Ingangsspanning AC: 250V max

Type accessoire: Verlichting

Beschermingsklasse: IP20

Lengte: 3000mm

Hoeveelheid in verpakking: 1

Kleur: Zwart

Afwerking: Glad

Materiaal: Kunststof

Producttype: Verlichting

Type: Aansluitkabel

Breedte: 0.3mm

Aansluittype: Invoer; Bedradingsdoorvoer; 2-polig

Nominale spanning: 250V

Bedrijfstemperatuur: 60°C min

Nominale stroom: 10A

Gewicht: 0.3kg

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE