

# Monitor, toetsenbord, touchpad, 1 u lade, gereduceerde diepte, Frans toetsenbord

## Data Solutions

### CATALOGUSNUMMER

**60118-585**



Ontworpen voor standaard 19-inch rekmontage ontworpen voor comfort robuust ontwerp voor intensief gebruik of gebruik onder zware omstandigheden

### CERTIFICERINGEN



### KENMERKEN

Uittrekbare 17-inch TFT-kleurenmonitor, 1 u (resolutie Full HD; aansluiting op VGA- of DVI-D-interface)

Toetsenbord met verschillende toetsenbordindeling (aansluiting via USB)

Geïntegreerd touchpad (aansluiting via USB)

Voedingsspanning: Ingang met groot bereik (nominale netspanning 110 tot 240 VAC), voeding 12, 24 en 48 VDC op aanvraag

In de diepte verstelbare montage voor verschillende toonhoogten van serverpaneel-/glijbeugels; montagediepte (afmeting c = afstand van 19-inch profielen): Afmeting c 450 ... 640 mm

Met DVI-aansluiting

## PRODUCTKENMERKEN

---

Rekhoogte: 1U

Kleur: Gitzwart

Kleurcode: RAL 9005

Diepte: 400mm

Producttype: Behuizing/reklade

Type: Monitor, toetsenbord, touchpad

Werkt met: 19 inch behuizingen

Type toetsenbord: AZERTY

Net Weight: 13.4kg

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

---

Verdere versies op aanvraag ? Met trackball of numeriek toetsenblok.

Raadpleeg de gebruikershandleiding voor andere toetsenbordindelingen.

## WAARSCHUWING

---

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**