

BASIS-PDU, EB0322, 230 VAC, 1-PH, 16 A

Data Solutions

CATALOGUSNUMMER

EB0322



Modulaire, compacte PDU. Ultra-Low Profile-ontwerp

KENMERKEN

Enlogic Basic Power Distribution Units maken voeding in kasten mogelijk, evenals open frame racks en wandmontagekasten

Ingangsspanning 230 VAC, 1-fasig

C13- en C19-uitgangen

1RU aluminium profiel

Verstelbare montage zonder gereedschap

PRODUCTKENMERKEN

Productserie: Enlogic

Type: Basis-PDU

Producttype: Stekkerdoos

Type fitting: (20) C13; (2) C19

Aantal fittingen: 22

Kleur: Zwart

Stroomonderbreker: Geen stroomonderbreker

Geschakelde stopcontacten: Nee

Aantal stroomonderbrekers: 0

Nominaal vermogen: 3,7 kVA

Locatie van de ingangskabel: Bovenste invoer

Ingangsspanning: 100 – 240V

Fase: 1 PH

Onderbrekingsclassificatie: 5kAIC

Max. ingangsvermogen: 3,68 kVA

Nominale spanning: 230V

Aan/uit-schakelaar inbegrepen: Nee

Uitgangsspanning: 230VAC

Stroomsterkte (gedempte stroomsterkte): 16 A

Stekkertype: IEC 60309 316P6 (IP44)

Rekeenheden: 0U

Verwijderbare ingangskabel: Ja

Type meting: Geen

Materiaal: Staal

Afwerking: Gepoedercoat

Hoogte: 817mm

Breedte: 52mm

Diepte: 53mm

Gewicht: 3.61kg

Hoeveelheid in verpakking: 1

Lengte ingangskabel: 3m

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Bestel de beugel voor verticale montage afzonderlijk.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE