


Thermostaat NC verwarming, Instelbereik: 0°C tot 60°C

Data Solutions

CATALOGUSNUMMER

ETR202



Deze instelbare temperatuurthermostaat, ETR, voor elk type behuizing, met een normaal open (NO) of normaal gesloten (NC) contact, wordt gebruikt om geïnstalleerde apparaten te regelen. Dergelijke apparaten kunnen een filterventilator of een ventilatorverwarming zijn die moeten worden in- of uitgeschakeld op de door de gebruiker ingestelde vereiste temperatuur. Het resultaat is een verlaging van de operationele kosten.

INDUSTRIENORMEN

UL 508A Component Recognized

cULus_UL Listed

CE

UKCA

EAC

KENMERKEN

Omschrijving: Thermostaat met NC/NO contact voor warmteregulering in behuizingen. ETR202 (NC-contact) voor het schakelen van verwarmingselementen. ETR201 (NO-contact) voor het schakelen van koeling, warmtewisselaars of signaalgevers. Sensor element thermostatisch bimetaal. Clipmontage voor 35mm DIN rail (EN 60715).

Materiaal: Kunststof volgens UL94 V-0.

Instelbereik: 0 °C tot +60 °C. Schakel temperatuur verschillen minder dan 7 °K, en schakelpunt tolerantie ±4 °K.

Schakelcapaciteit: 240 V AC, 10(2) A. 120 V AC, 15(2) A. 24 V DC, 30 W. Waarde tussen haakjes: inductie lading.

Bedrijfstemperatuur: -20 °C tot +80 °C.

Levensduur: > 100,000 cycli.

Aansluiting: Schroefklem voor kabel (0.5 tot 2.5 mm²).

Beschermingsklasse: IP 20.

Goedkeuringen: CE, EAC, cULus_UL Listed.

Afwerking: RAL 7035.

Verpakkingseenheid: Per stuk.

Switch capacity: 240 V AC, 10(2) A. 120 V AC, 15(2) A. 24 V DC, 30 W; value in brackets for inductive load

Operating temperature: -20 °C to +80 °C

Service life: > 100,000 cycles

Connection: Screw terminal for cable (0.5 to 2.5 mm²)

PRODUCTKENMERKEN

Hoogte: 72mm

Breedte: 40mm

Diepte: 43mm

Materiaal: Kunststof

Afwerking: Glad

Kleur: Lichtgrijs

Kleurcode: RAL 7035

Gewicht: 0.05kg

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE