

Sensor voor detectie van touwlekkage

Data Solutions



Sensor voor vloeistoflekkage van touw voor detectie van lekkage langs een pijp / gebied voor nVent SCHROFF RackPower PDU's

KENMERKEN

Sensor voor vloeistoflekkage van touw voor detectie van lekkage langs een leiding/gebied

Aansluitkabel van 1,8 m en verbindingkabel van 0,4 m met lekke kabel

Voor RackPower-PDU's uit de RP1xxx-, RP2xxx- en RP6xxx-serie

Hot-pluggable voor eenvoudige integratie

Bedrijfstemperatuur bereik 0 tot 65 °C.

Meetbereik < 2 MOHM PER CM.

SPECIFICATIES

Table 1/1

Catalogusnummer	Werkt met	Hoogte	Hoeveelheid in verpakking	Stekkertype	Verwijderbare ingangskabel
EA9112	RackPower	310mm	1	RJ45	Nee

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE