

CAPB-dopmoer met tapeind met schroefdraad



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

For use with DH Distance Holder and Spacer

SPECIFICATIES

Temperatuur:	80 °C Max
Afwerking:	Elektrolytisch verzinkt
Materiaal:	Staal;Polystyreen
Ontvlambaarheidsklasse:	UL® 94HB

Table 1/1

Catalogusnummer	Artikelnummer	Schroefdraadmaat (TS)	Schroefdraadlengte (TL)	Hoogte (H)	Breedte (W)	Gewicht eenheid
CAP-CAPB6	560850	M6	8mm	12 mm	14 mm	0 kg
CAP-CAPB5	560840	M5	8mm	12 mm	14 mm	0 kg

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijke letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE