


# Besturingsbehuizing voor bedieningsinterface, OICE



De plaatstalen behuizing voor de bedieningsinterface, OICE, heeft een voorbereekt gatenpatroon voor bevestiging van een zwenkarm, plus een verwijderbare voorplaat bij beschermingsgraad IP 55. Onderdelen kunnen gemakkelijk worden gemonteerd dankzij de verwijderbare voorplaat, maar zijn ook gemakkelijk toegankelijk via een achterdeur. Zijhandgrepen op de behuizing maken het verplaatsen van de behuizing in de gewenste werkpositie gemakkelijk.

## INDUSTRIENORMEN

CE UKCA

GOST

## KENMERKEN

Materiaal: Frame en deur uit 1.2 mm plaatstaal, frontplaat en handgrepen van aluminium.

Body: Gezet en volledig gelast met een maximale opening in de voorzijde, afgeschermd door het aluminium front paneel. Handgrepen aan de voorzijde (links en rechts).

Achterdeur: Opbouw met 130° opening. Verborgene afneembare scharnieren met geborgde pin. Scharnieren kunnen gemonteerd worden om naar links of rechts draaiend mogelijk te maken. Deurprofielen MMDP zijn beschikbaar als accessoire.

Slot: Slot met dubbele handgreep voor het eenvoudig openen van de deur. Dubbelebaards 3 mm insert en 90° draaing. Andere inserts en sloten zijn verkrijgbaar als accessoire.

Beschermingsklasse: IP 55 | IK 10.

Afwerking: RAL 7035 poedercoating. Boven en onderprofiel in RAL7016.

Levering: Behuizing met aluminium frontpaneel, achterdeur, plastic dubbelebaards 3 mm sleutel en bevestigingsmateriaal.

## SPECIFICATIES

<b>Materiaal:</b>	Aluminium; Aluminium
<b>Kleur:</b>	Lichtgrijs
<b>Afwerking:</b>	Gepoedercoat
<b>Kleurcode:</b>	RAL 7035

Table 1/1

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Gewicht
OICE303015	300mm	300mm	155mm	4.5kg
OICE304021	300mm	400mm	210mm	6.3kg
OICE404021	400mm	400mm	210mm	7.3kg
OICE606021	600mm	600mm	210mm	11.3kg
OICE406021	400mm	600mm	210mm	9.7kg
OICE505021	500mm	500mm	210mm	10.1kg
OICE506021	500mm	600mm	210mm	11.3kg

## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**