

Wandmontagebeugels, UWMB



De behuizing kan eenvoudig worden gemonteerd op de installatielocatie zonder dat een interne toegang noodzakelijk is. De beugels zijn corrosiebestendig, en dit is perfect voor zware omstandigheden.

KENMERKEN

Omschrijving: Wandmontagebeugels voor UCP behuizingen. Geeft een ruimte van 20 mm tussen de wand en de behuizing.

Verpakkingseenheid: 4 stuks, inclusief bevestigingsmateriaal.

The enclosure can be mounted easily in the field since the brackets are mounted on the outside, making it unnecessary to open the enclosure

The brackets have excellent corrosion resistance for harsh environments

Mounting brackets for wall fixing UCP enclosures

It gives a clearance of 20 mm between the enclosure and the wall

Four brackets with mounting accessories

SPECIFICATIES

Table 1/1

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Materiaal behuizing	Productserie	Materiaal
UWMB11	90.5mm	48mm	10.5mm	Polyester	Wandmontage	Roestvrij staal 304
UWMB12	88.5mm	52mm	18mm	Polyester	Wandmontage	Polyamide

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE