

Complete CompacPRO-desktoptas, niet-afgeschermd



De voorgeconfigureerde nVent SCHROFF CompacPRO-behuizing biedt elektronische bescherming voor 19-inch eenheden zoals plug-in-units en euroboards. Het gegoten aluminium frame en de zijpanelen garanderen een robuuste oplossing. Daarnaast is er een uitgebreid assortiment accessoires beschikbaar.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Desktopbehuizing vooraf geconfigureerd conform IEC 60297-3-101 voor 19-inch componenten

De aluminium constructie zorgt voor een robuuste oplossing

Zijpaneel met geïntegreerde hendelfunctie

Voor backplane-montage met isolatiestrips

Ventilatiesleuven in achterpaneel

Ventilatiesleuven in onderplaat

IP 20 in overeenstemming met IEC 60529

Voor en achter identieke, symmetrische constructie met diepte

Massa-/aardingsaansluitingen conform (zie catalogus pagina 5,76)

Voldoet aan DIN en 62368-1

SPECIFICATIES

Producttype: Omkasting

Type: Behuizing voor 19 inch onderdelen

Table 1/3

| Catalogusnummer | Rekhoogte | Hoogte | Rekbreedte | Breedte | Diepte | Hoeveelheid in verpakking |
|-----------------|-----------|---------|------------|---------|--------|---------------------------|
| 14575-155 | 3U | 147.1mm | 63HP | 364mm | 331mm | 1 |
| 14575-174 | 3U | 147.1mm | 84HP | 471mm | 271mm | 1 |
| 14575-156 | 3U | 147.1mm | 63HP | 364mm | 391mm | 1 |
| 14575-135 | 3U | 147.1mm | 42HP | 257mm | 331mm | 1 |
| 14575-114 | 3U | 147.1mm | 28HP | 186mm | 271mm | 1 |
| 14575-136 | 3U | 147.1mm | 42HP | 257mm | 391mm | 1 |
| 14575-178 | 3U | 147.1mm | 84HP | 471mm | 511mm | 1 |
| 14575-134 | 3U | 147.1mm | 42HP | 257mm | 271mm | 1 |
| 14575-115 | 3U | 147.1mm | 28HP | 186mm | 331mm | 1 |
| 14575-154 | 3U | 147.1mm | 63HP | 364mm | 271mm | 1 |
| 14575-175 | 3U | 147.1mm | 84HP | 471mm | 331mm | 1 |
| 14575-176 | 3U | 147.1mm | 84HP | 471mm | 391mm | 1 |

Table 2/3

| Catalogusnummer | Bruikbare hoogte | Bruikbare breedte | Constructie voorframe | Koeloptie | Voldoet aan | EMC-afscherming |
|-----------------|------------------|-------------------|-----------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| 14575-155 | 129.3mm | 326mm | Uit één stuk | Nee | IEC 60297-3-103 | Nee |
| 14575-174 | 129.3mm | 432mm | Uit één stuk | Nee | IEC 60297-3-103 | Nee |
| 14575-156 | 129.3mm | 326mm | Uit één stuk | Nee | IEC 60297-3-103 | Nee |
| 14575-135 | 129.3mm | 219mm | Uit één stuk | Nee | IEC 60297-3-103 | Nee |
| 14575-114 | 129.3mm | 148mm | Uit één stuk | Nee | IEC 60297-3-103 | Nee |
| 14575-136 | 129.3mm | 219mm | Uit één stuk | Nee | IEC 60297-3-103 | Nee |
| 14575-178 | 129.3mm | 432mm | Uit één stuk | Nee | IEC 60297-3-103 | Nee |
| 14575-134 | 129.3mm | 219mm | Uit één stuk | Nee | IEC 60297-3-103 | Nee |
| 14575-115 | 129.3mm | 148mm | Uit één stuk | Nee | IEC 60297-3-103 | Nee |
| 14575-154 | 129.3mm | 326mm | Uit één stuk | Nee | IEC 60297-3-103 | Nee |

| Catalogusnummer | Bruikbare hoogte | Bruikbare breedte | Constructie voorframe | Koeloptie | Voldoet aan | EMC-afscherming |
|-----------------|------------------|-------------------|-----------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| 14575-175 | 129.3mm | 432mm | Uit één stuk | Nee | IEC 60297-3-103 | Nee |
| 14575-176 | 129.3mm | 432mm | Uit één stuk | Nee | IEC 60297-3-103 | Nee |

Table 3/3

| Catalogusnummer | Afwerking | Materiaal | Beschermingsklasse | Statische belasting |
|-----------------|----------------------------|-----------|--------------------|---------------------|
| 14575-155 | Geanodiseerd, Gepoedercoat | Aluminium | IP20 | 30kg |
| 14575-174 | Geanodiseerd, Gepoedercoat | Aluminium | IP20 | 30kg |
| 14575-156 | Geanodiseerd, Gepoedercoat | Aluminium | IP20 | 30kg |
| 14575-135 | Geanodiseerd, Gepoedercoat | Aluminium | IP20 | 30kg |
| 14575-114 | Geanodiseerd, Gepoedercoat | Aluminium | IP20 | 30kg |
| 14575-136 | Geanodiseerd, Gepoedercoat | Aluminium | IP20 | 30kg |
| 14575-178 | Geanodiseerd, Gepoedercoat | Aluminium | IP20 | 30kg |
| 14575-134 | Geanodiseerd, Gepoedercoat | Aluminium | IP20 | 30kg |
| 14575-115 | Geanodiseerd, Gepoedercoat | Aluminium | IP20 | 30kg |
| 14575-154 | Geanodiseerd, Gepoedercoat | Aluminium | IP20 | 30kg |
| 14575-175 | Geanodiseerd, Gepoedercoat | Aluminium | IP20 | 30kg |
| 14575-176 | Geanodiseerd, Gepoedercoat | Aluminium | IP20 | 30kg |

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab

Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE