

CompacPRO-desktoptas, niet-afgeschermd



De nVent SCHROFF CompacPRO-behuizing biedt elektronische bescherming voor 19-inch en afzonderlijke elektronische eenheden. Het gegoten aluminium frame en de zijpanelen met profiel garanderen een robuuste oplossing. Daarnaast is er een uitgebreid assortiment accessoires beschikbaar.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Desktopbehuizing voor afzonderlijke montage

De aluminium constructie zorgt voor een robuuste oplossing

Internationale afmetingen conform IEC 6297-3-101

Zijpaneel met geïntegreerde hendelfunctie

Voor en achter identieke, symmetrische constructie met diepte

Ventilatiesleuven in onderplaat

IP 20 in overeenstemming met IEC 60529

SPECIFICATIES

- Producttype:** Omkasting
Type: Koffer voor afzonderlijke elektronische onderdelen
Productserie: CompacPRO

Table 1/2

| Catalogusnummer | Rekhoogte | Hoogte | Rekbreedte | Breedte | Diepte | Hoeveelheid in verpakking |
|-----------------|-----------|--------|------------|---------|--------|---------------------------|
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|----|---------|------|-------|-------|---|
| 14575-465 | 6U | 280.5mm | 84HP | 471mm | 331mm | 1 |
| 14575-145 | 3U | 147.1mm | 63HP | 364mm | 331mm | 1 |
| 14575-269 | 4U | 191.6mm | 84HP | 471mm | 451mm | 1 |
| 14575-025 | 2U | 102.6mm | 42HP | 257mm | 331mm | 1 |
| 14575-245 | 4U | 191.6mm | 63HP | 364mm | 331mm | 1 |
| 14575-171 | 3U | 147.1mm | 84HP | 471mm | 511mm | 1 |
| 14575-165 | 3U | 147.1mm | 84HP | 471mm | 331mm | 1 |
| 14575-125 | 3U | 147.1mm | 42HP | 257mm | 331mm | 1 |
| 14575-147 | 3U | 147.1mm | 63HP | 364mm | 391mm | 1 |
| 14575-469 | 6U | 280.5mm | 84HP | 471mm | 451mm | 1 |
| 14575-123 | 3U | 147.1mm | 42HP | 257mm | 271mm | 1 |
| 14575-127 | 3U | 147.1mm | 42HP | 257mm | 391mm | 1 |
| 14575-247 | 4U | 191.6mm | 63HP | 364mm | 391mm | 1 |
| 14575-169 | 3U | 147.1mm | 84HP | 471mm | 451mm | 1 |
| 14575-447 | 6U | 280.5mm | 63HP | 364mm | 391mm | 1 |
| 14575-265 | 4U | 191.6mm | 84HP | 471mm | 331mm | 1 |
| 14575-063 | 2U | 102.6mm | 84HP | 471mm | 271mm | 1 |
| 14575-067 | 2U | 102.6mm | 84HP | 471mm | 391mm | 1 |
| 14575-445 | 6U | 280.5mm | 63HP | 364mm | 331mm | 1 |
| 14575-027 | 2U | 102.6mm | 42HP | 257mm | 391mm | 1 |

Table 2/2

| Catalogusnummer | Rekhoogte | Hoogte | Rekbreedte | Breedte | Diepte | Hoeveelheid in verpakking |
|------------------------|------------------|---------------|-------------------|----------------|---------------|----------------------------------|
| 14575-167 | 3U | 147.1mm | 84HP | 471mm | 391mm | 1 |
| 14575-467 | 6U | 280.5mm | 84HP | 471mm | 391mm | 1 |
| 14575-463 | 6U | 280.5mm | 84HP | 471mm | 271mm | 1 |
| 14575-223 | 4U | 191.6mm | 42HP | 257mm | 271mm | 1 |
| 14575-065 | 2U | 102.6mm | 84HP | 471mm | 331mm | 1 |
| 14575-103 | 3U | 147.1mm | 28HP | 186mm | 271mm | 1 |
| 14575-471 | 6U | 280.5mm | 84HP | 471mm | 511mm | 1 |
| 14575-163 | 3U | 147.1mm | 84HP | 471mm | 271mm | 1 |
| 14575-023 | 2U | 102.6mm | 42HP | 257mm | 271mm | 1 |
| 14575-105 | 3U | 147.1mm | 28HP | 186mm | 331mm | 1 |
| 14575-267 | 4U | 191.6mm | 84HP | 471mm | 391mm | 1 |
| 14575-271 | 4U | 191.6mm | 84HP | 471mm | 511mm | 1 |
| 14575-143 | 3U | 147.1mm | 63HP | 364mm | 271mm | 1 |

| Catalogusnummer | Rekhoogte | Hoogte | Rekbreedte | Breedte | Diepte | Hoeveelheid in verpakking |
|-----------------|-----------|---------|------------|---------|--------|---------------------------|
| 14575-243 | 4U | 191.6mm | 63HP | 364mm | 271mm | 1 |
| 14575-225 | 4U | 191.6mm | 42HP | 257mm | 331mm | 1 |

Table 1/2

| Catalogusnummer | Bruikbare hoogte | Bruikbare breedte | Constructie voorframe | Koeloptie | Voldoet aan | EMC-afscherming |
|-----------------|------------------|-------------------|-----------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| 14575-465 | 262.9mm | 432mm | Uit één stuk | Nee | IEC 60297-3-103 | Nee |
| 14575-145 | 129.3mm | 326mm | Uit één stuk | Nee | IEC 60297-3-103 | Nee |
| 14575-269 | 173.8mm | 432mm | Uit één stuk | Nee | IEC 60297-3-103 | Nee |
| 14575-025 | 84.4mm | 219mm | Uit één stuk | Nee | IEC 60297-3-103 | Nee |
| 14575-245 | 173.8mm | 326mm | Uit één stuk | Nee | IEC 60297-3-103 | Nee |
| 14575-171 | 129.3mm | 432mm | Uit één stuk | Nee | IEC 60297-3-103 | Nee |
| 14575-165 | 129.3mm | 432mm | Uit één stuk | Nee | IEC 60297-3-103 | Nee |
| 14575-125 | 129.3mm | 219mm | Uit één stuk | Nee | IEC 60297-3-103 | Nee |
| 14575-147 | 129.3mm | 326mm | Uit één stuk | Nee | IEC 60297-3-103 | Nee |
| 14575-469 | 262.9mm | 432mm | Uit één stuk | Nee | IEC 60297-3-103 | Nee |
| 14575-123 | 129.3mm | 219mm | Uit één stuk | Nee | IEC 60297-3-103 | Nee |
| 14575-127 | 129.3mm | 219mm | Uit één stuk | Nee | IEC 60297-3-103 | Nee |
| 14575-247 | 173.8mm | 326mm | Uit één stuk | Nee | IEC 60297-3-103 | Nee |
| 14575-169 | 129.3mm | 432mm | Uit één stuk | Nee | IEC 60297-3-103 | Nee |
| 14575-447 | 262.9mm | 326mm | Uit één stuk | Nee | IEC 60297-3-103 | Nee |
| 14575-265 | 173.8mm | 432mm | Uit één stuk | Nee | IEC 60297-3-103 | Nee |
| 14575-063 | 84.4mm | 432mm | Uit één stuk | Nee | IEC 60297-3-103 | Nee |

| Catalogusnummer | Bruikbare hoogte | Bruikbare breedte | Constructie voorframe | Koeloptie | Voldoet aan | EMC-afscherming |
|-----------------|------------------|-------------------|-----------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| 14575-067 | 84.4mm | 432mm | Uit één stuk | Nee | IEC 60297-3-103 | Nee |
| 14575-445 | 262.9mm | 326mm | Uit één stuk | Nee | IEC 60297-3-103 | Nee |
| 14575-027 | 84.4mm | 219mm | Uit één stuk | Nee | IEC 60297-3-103 | Nee |

Table 2/2

| Catalogusnummer | Bruikbare hoogte | Bruikbare breedte | Constructie voorframe | Koeloptie | Voldoet aan | EMC-afscherming |
|-----------------|------------------|-------------------|-----------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| 14575-167 | 129.3mm | 432mm | Uit één stuk | Nee | IEC 60297-3-103 | Nee |
| 14575-467 | 262.9mm | 432mm | Uit één stuk | Nee | IEC 60297-3-103 | Nee |
| 14575-463 | 262.9mm | 432mm | Uit één stuk | Nee | IEC 60297-3-103 | Nee |
| 14575-223 | 173.8mm | 219mm | Uit één stuk | Nee | IEC 60297-3-103 | Nee |
| 14575-065 | 84.4mm | 432mm | Uit één stuk | Nee | IEC 60297-3-103 | Nee |
| 14575-103 | 129.3mm | 148mm | Uit één stuk | Nee | IEC 60297-3-103 | Nee |
| 14575-471 | 262.9mm | 432mm | Uit één stuk | Nee | IEC 60297-3-103 | Nee |
| 14575-163 | 129.3mm | 432mm | Uit één stuk | Nee | IEC 60297-3-103 | Nee |
| 14575-023 | 84.4mm | 219mm | Uit één stuk | Nee | IEC 60297-3-103 | Nee |
| 14575-105 | 129.3mm | 148mm | Uit één stuk | Nee | IEC 60297-3-103 | Nee |
| 14575-267 | 173.8mm | 432mm | Uit één stuk | Nee | IEC 60297-3-103 | Nee |
| 14575-271 | 173.8mm | 432mm | Uit één stuk | Nee | IEC 60297-3-103 | Nee |
| 14575-143 | 129.3mm | 326mm | Uit één stuk | Nee | IEC 60297-3-103 | Nee |
| 14575-243 | 173.8mm | 326mm | Uit één stuk | Nee | IEC 60297-3-103 | Nee |
| 14575-225 | 173.8mm | 219mm | Uit één stuk | Nee | IEC 60297-3-103 | Nee |

Table 1/2

| Catalogusnummer | Afwerking | Materiaal | Beschermingsklasse | Statische belasting |
|-----------------|--------------|-----------|--------------------|---------------------|
| 14575-465 | Gepoedercoat | Aluminium | IP20 | 30kg |
| 14575-145 | Gepoedercoat | Aluminium | IP20 | 30kg |
| 14575-269 | Gepoedercoat | Aluminium | IP20 | 30kg |
| 14575-025 | Gepoedercoat | Aluminium | IP20 | 30kg |
| 14575-245 | Gepoedercoat | Aluminium | IP20 | 30kg |
| 14575-171 | Gepoedercoat | Aluminium | IP20 | 30kg |
| 14575-165 | Gepoedercoat | Aluminium | IP20 | 30kg |
| 14575-125 | Gepoedercoat | Aluminium | IP20 | 30kg |
| 14575-147 | Gepoedercoat | Aluminium | IP20 | 30kg |
| 14575-469 | Gepoedercoat | Aluminium | IP20 | 30kg |
| 14575-123 | Gepoedercoat | Aluminium | IP20 | 30kg |
| 14575-127 | Gepoedercoat | Aluminium | IP20 | 30kg |
| 14575-247 | Gepoedercoat | Aluminium | IP20 | 30kg |
| 14575-169 | Gepoedercoat | Aluminium | IP20 | 30kg |
| 14575-447 | Gepoedercoat | Aluminium | IP20 | 30kg |
| 14575-265 | Gepoedercoat | Aluminium | IP20 | 30kg |
| 14575-063 | Gepoedercoat | Aluminium | IP20 | 30kg |
| 14575-067 | Gepoedercoat | Aluminium | IP20 | 30kg |
| 14575-445 | Gepoedercoat | Aluminium | IP20 | 30kg |
| 14575-027 | Gepoedercoat | Aluminium | IP20 | 30kg |

Table 2/2

| Catalogusnummer | Afwerking | Materiaal | Beschermingsklasse | Statische belasting |
|-----------------|--------------|-----------|--------------------|---------------------|
| 14575-167 | Gepoedercoat | Aluminium | IP20 | 30kg |
| 14575-467 | Gepoedercoat | Aluminium | IP20 | 30kg |
| 14575-463 | Gepoedercoat | Aluminium | IP20 | 30kg |
| 14575-223 | Gepoedercoat | Aluminium | IP20 | 30kg |
| 14575-065 | Gepoedercoat | Aluminium | IP20 | 30kg |
| 14575-103 | Gepoedercoat | Aluminium | IP20 | 30kg |
| 14575-471 | Gepoedercoat | Aluminium | IP20 | 30kg |
| 14575-163 | Gepoedercoat | Aluminium | IP20 | 30kg |
| 14575-023 | Gepoedercoat | Aluminium | IP20 | 30kg |
| 14575-105 | Gepoedercoat | Aluminium | IP20 | 30kg |
| 14575-267 | Gepoedercoat | Aluminium | IP20 | 30kg |
| 14575-271 | Gepoedercoat | Aluminium | IP20 | 30kg |

| Catalogusnummer | Afwerking | Materiaal | Beschermingsklasse | Statische belasting |
|-----------------|--------------|-----------|--------------------|---------------------|
| 14575-143 | Gepoedercoat | Aluminium | IP20 | 30kg |
| 14575-243 | Gepoedercoat | Aluminium | IP20 | 30kg |
| 14575-225 | Gepoedercoat | Aluminium | IP20 | 30kg |

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Massa-/aardingsaansluitingen conform

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE