

Aansluitklem met hendels

Verdeelklemmen voor verdeelkast.



KENMERKEN

Aansluitklem met hendels

Voor alle geleidertypen

3 of 5 geleiders

Tot 4,00 mm²

SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Producttype	Kleur	Omgevingstemperatuur	Aantal klemmen	Diepte	Hoogte
20118-902	Klem	Transparant, Groen	85°C max	3	18.8mm	8.4mm
20118-903	Klem	Transparant, Groen	85°C max	5	18.8mm	8.4mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Materiaal	Max. stroomsterkte	Max. spanning	Hoeveelheid in verpakking	Gewicht	Breedte
20118-902	Polycarbonaat	20A	600V	10	2.5g	18.8mm
20118-903	Polycarbonaat	20A	600V	10	4g	30mm

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en

waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE