

# Dubbele testaansluiting, Ø 2 mm



Dubbele testaansluitingen voor montagevlak 1 en 2, kort en lang type.

Soldeertemperatuur mag maximaal 5 seconden worden aangebracht. De kunststof behuizing moet worden beschermd tegen de soldeergolf bij golfsolderen.

## CERTIFICERINGEN



## KENMERKEN

Dubbele testaansluitingen voor systeem voorelement

## SPECIFICATIES

**Diameter:** 2mm

**Producttype:** Fitting

Table 1/2

Catalogusnummer	Type	Hoeveelheid in verpakking	AC-spanning	Max. stroomsterkte	Testspanning bij 50 Hz	Omgevingstemperatuur
69004-089	Lang, montagevlak 1	1	30V	1A	1kV	-25 to 70°C
69004-131	Kort, montagevlak 1	1	30V	1A	1kV	-25 to 70°C
69004-090	Lang, montagevlak 2	10	30V	1A	1kV	-25 to 70°C

Table 2/2

Catalogusnummer	Soldeertemperatuur	Ontvlambaarheidsklasse
69004-089	260°C	UL® 94V-0

Catalogusnummer	Soldeertemperatuur	Ontvlambaarheidsklasse
69004-131	260°C	UL® 94V-0
69004-090	260°C	UL® 94V-0

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Afmetingen van verbindingspennen: 0,3 × 0,6 mm.

Vereist voorpaneel boor gat: Ø 4 mm.

Houd er rekening mee dat leveringen kunnen worden uitgevoerd in de vermelde SPQ's (SPQ, bijv. 5 stuks, 10 stuks, 50 stuks, enz.). Afwijkende bestelhoeveelheden (bijv. 2 stuks) kunnen worden gewijzigd in de volgende mogelijke leveringshoeveelheid = Standard Pack Quantity.

## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**