


MTCA.0-systeem voor 2 enkele full-size AMC-modules, 1 HE

CATALOGUSNUMMER

11850-023



Het systeem is ontworpen voor 2 AMC-modules. De geïntegreerde voedings- en voedingsschakelaars op de backplane maken de laadstroom naar de AMC-modules mogelijk zonder dat er een afzonderlijke MCH nodig is.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Kleine, compacte behuizing voor 2 enkele full-size AdvancedMC-modules met een optionele 2 HP-vulmodule, 2 enkele middelgrote modules kunnen ook worden gemonteerd

Directe verbinding van alle poorten tussen beide AdvancedMC-sleuven (zie backplane-topologie);
gegevensoverdrachtsnelheden tot 10 Gbps per poort

90 - 264 VAC ingang met groot bereik aan achterzijde van behuizing, 150 W voeding in achterste gedeelte van behuizing

12 V DC-spanning wordt geactiveerd door het aanwezigheidssignaal van de AdvancedMC-module

Koelvermogen van 150 W bij een omgevingstemperatuur van 55 °C, luchtstroom van rechts naar links,
temperatuurgeregelde ventilatoren

De ventilatoreenheid en het ventilatorfilter zijn eenvoudig te onderhouden of te vervangen

De behuizing is stapelbaar en voorbereid voor plaatmontage

PRODUCTKENMERKEN

Producttype: Systeem

Aantal sleuven: 2

Type: Pico-systeem

Type achterzijde: Alle poorten zijn van punt-naar-punt verbonden

Gegevensoverdracht: 40 GbE; PCIe Gen3

Vermogen per sleuf: 60W

Ingangsspanning AC: 100 – 240V

Luchtstroomrichting: Rechts naar links

Rekhoogte: 1U

Type voeding: Open frame

Voeding inbegrepen: Ja

I/O achter: Nee

Voldoet aan: PICMG MTCA.0 R2.0

Diepte: 302mm

Hoeveelheid in verpakking: 1

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Aangepaste systemen beschikbaar op aanvraag.

Volledig gemonteerd, bedraad en getest.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE